

**Mitutoyo****Digitální 2D výškoměr Linear Height, Typ: 600F****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	445395 600F
GTIN	4550501366366
Třída artiklu	44B

**Popis****Provedení:**

- **Dokonalá kombinace multifunkčnosti a nejvyšší přesnosti v této třídě přístrojů.**
- **Intuitivní obsluha díky intuitivnímu ovládání menu, včetně 21 jazyků.**
- **Dotyková obrazovka 8,4 palce s barevným displejem a osvětlením pozadí.**
- **Pneumatický hnací mechanismus.**
- **Automatická sekvence naučených programů dílů.**
- **Vynikající vizualizace porovnání tolerance GO/±NG.**
- **Autonomní provoz díky akumulátoru. Provozní doba cca 4 hodiny. Druhý akumulátor lze dodatečně namontovat.**
- **Vstup DIGIMATIC pro digitální úchylkoměry.**
- **Výstup DIGIMATIC pro u-Wave nebo tiskárnu.**
- **Vytiskněte výsledky měření pomocí tiskárny dokladů / digitální tiskárny č. 498701 nebo je přeneste do počítače pomocí bezdrátové komunikace (USB kabel / USB flash disk).**

**Rozsah dodávky:**

Obsahuje kuličkový dotyk 5 mm s upínačem, kalibrační blok (také pro kuželový dotyk), síťový napáječ, 1× NiMH akumulátor a kryt.

**Technický popis**

Celková výška	996 mm
Počet obsažených akumulátorů	1
Odchylka pravouhlosti (čelně)	5 $\mu\text{m}$
Měřicí síla	1 N
Způsob pojezdu měřicích saní	pneumatická
Provedení	bez rukojeti
Přímost	4 $\mu\text{m}$
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Rozsah měření	0 - 600 mm
Řada	LH-600
Typ akumulátoru	Nikl-metal hydrid
Hmotnost	26,1 kg
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm)	$\pm(1,1+0,6L/600)$ $\mu\text{m}$
Maximální rozsah použití	0 - 972 mm
Přesnost opakování – rovina	0,4 $\mu\text{m}$
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Úhlopříčka displeje	21,3 cm
Displej s osvětlením pozadí	ano
Rozhraní	RS232C rozhraní
Rozhraní	Digimatic rozhraní
Rozhraní	USB rozhraní
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Výškoměr

## Služby

Kalibrování Digitální výškoměr Maximální rozsah měření 1000 mm

024000 1000

024010 1000

Kalibrace DAkkSDigitální výškoměr Maximální rozsah  
měření 1000 mm

### **Příslušenství**

Miniprocessor / tiskárna DP-1 VA Typ DP1VA

498701 DP1VA