

**Klešťové klíče Joker 6004, Samonastavovací, izolace VDE, Typ: M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	813750 M
GTIN	4013288221780
Třída artiklu	63F

Popis**Provedení:**

- **Rovnoběžně vedené, hladké čelisti.**
- **Nové plynulé vlastní nastavení jednoduchým nasazením u 6hranných šroubů a matic.**
- **Rychlé a průběžné sešroubování bez odsazení klíče díky mechanické funkci ráčny.**
- **Pákový mechanismus u podavačů brání skluzu a poškození.**
- **Obzvláště malý úhel zpětného výkyvu jen 30° díky nasazení v prizmatech rohové šířky v čelisti.**

Kontrola jednotlivých nástrojů podle **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Bezpečnost je zvýšena protiskluzovou ochranou v přední části rukojeti. Dodatečná ochrana funkcí posuvu pro bezkontaktní a bezpečné otevírání neizolovaných čelistí.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Celková délka	190 mm
Rozsah upnutí	13 - 16 mm
Označení výrobce	6004 Joker M
Rozsah upnutí	1/2 – 5/8 palec
Materiál	Chrom-molybdenová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Klešťové klíče

