

**Proříznuté redukční pouzdro s chlazením, Ø 12 mm, Ø upnutí D1: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302145 4
GTIN	4060576155272
Třída artiklu	33T

**Popis****Provedení:**

Redukční pouzdro **Schunk** GZB-S.

**S drážkami chladičího kanálku.**

**Použití:**

- **K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.**
- **Maximální flexibilita díky redukci upínacího průměru.**
- **Nejvyšší disponibilní krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.**
- **Přesnost obvodové házivosti  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systémová přesnost při  $3\times d$ ).**
- **Přesnost obvodové házivosti  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pro redukční pouzdro).**
- **Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.**

**Vhodné pro:**

Hydraulické upínací pouzdro **s upínacím Ø 20 mm.**

**Technický popis**

Celková délka L	52,5 mm
Ø D	12 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Atribut názvu produktu	Ø 12 mm
Systém přesné obvodové házivosti	5 $\mu\text{m}$

Druh produktu

Redukční pouzdro