

**Pracovní polobotky černá VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB, Velikost obuvi EU: 50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	092507 50
GTIN	4044348700167
Třída artiklu	09C

Popis**Provedení:**

Bezpečnostní boty VARIO DYNAMICS PRO chrání nárt a hřbet nohy (**ochrana nártu SECURA META COVER**) a zároveň ponechává obuvi flexibilitu.

- **Svrchní materiál z velmi lehkého mikrovlákna.**
- **Jazyk s úpravou proti vniknutí prachu.**
- **S bezešvou konstrukcí boty.**
- **Prodyšná funkční výstelka.**
- **Perbunanová podrážka Athletic ESD, břidlicová šedá.**
- **Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.**
- **Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Upozornění:

Široké provedení XB pod č. 092508.

Technický popis

Bezpečnost proti proslápnutí	Textil
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teple (bod tavení podrážky)	Více než 200 °C
Označení výrobce	Polobotky VD 1510 SMC SF S3 NB

Barva	černá
Norma	Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Třída ochrany	S3
Velikost bot EU	50
Ochrana nártu	Polyuretan
Materiál ochranné špičky prstů	Hliník
Izolace proti chladu	do -20 °C
Pohlaví	pánské
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Bezpečnostní boty