

**Pracovní polobotky černá VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB, Velikost obuvi EU: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	092507 40
GTIN	4044348700075
Třída artiklu	09C

Popis**Provedení:**

Bezpečnostní boty VARIO DYNAMICS PRO chrání nárt a hřbet nohy (**ochrana nártu SECURA META COVER**) a zároveň ponechává obuvi flexibilitu.

- **Svrchní materiál z velmi lehkého mikrovlákna.**
- **Jazyk s úpravou proti vniknutí prachu.**
- **S bezešvou konstrukcí boty.**
- **Prodyšná funkční výstelka.**
- **Perbunanová podrážka Athletic ESD, břidlicová šedá.**
- **Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.**
- **Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Upozornění:

Široké provedení XB pod č. 092508.

Technický popis

Norma	Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Izolace proti chladu	do -20 °C
Označení výrobce	Polobotky VD 1510 SMC SF S3 NB

Barva	černá
Bezpečnost proti proslápnutí	Textil
Materiál ochranné špičky prstů	Hliník
Třída ochrany	S3
Ochrana nártu	Polyuretan
Pohlaví	pánské
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teple (bod tavení podrážky)	Více než 200 °C
Velikost bot EU	40
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Bezpečnostní boty