



## Přímá bruska akumulátorová, Typ: 71230461



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077259 71230461
GTIN	4014586897158
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

- **Výkonná akumulátorová přímá bruska odolná proti prachu.**
- **Bezúdržbový bezkartáčový elektromotor s inovativními chladicími žebry pro optimální ochlazení, včetně sledování teploty.**
- **Ideální pro každé použití. Optimální počet otáček, harmonizováno s mnoha brusnými prostředky a materiály díky plynulé elektronické předvolbě počtu otáček.**

Kompaktní s krátkým vřetenovým hrdlem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně upínací kleštiny Ø 6 mm, po 1 stranovém klíči vel. 13 a vel. 17, přepravní kufr. **Bez akumulátoru a nabíječky.**

#### Upozornění:

Přímé brusky jsou povoleny pro použití technických fréz do Ø 12 mm.

Vhodné akumulátory viz č. 073856 – 073858 nebo základní sada pod č. 073863 – 073867.

### Technický popis

Napětí akumulátorů	18 V
Maximální Ø upínacích kleštin	8 mm
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Hmotnost	1,4 kg

Elektronická předvolba otáček	ano
Rozsah otáček	9000 - 28000 min <sup>-1</sup>
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů	0
Označení výrobce	AGSZ 18-280 BL AS
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Obal	systemový kufřík (L-Boxx)
Druh produktu	Přímé brusky