



Přímá bruska akumulátorová, Typ: 71230661



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077259 71230661
GTIN	4014586897172
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

- **Výkonná akumulátorová přímá bruska odolná proti prachu.**
- **Bezúdržbový bezkartáčový elektromotor s inovativními chladicími žebry pro optimální ochlazení, včetně sledování teploty.**
- **Ideální pro každé použití. Optimální počet otáček, harmonizováno s mnoha brusnými prostředky a materiály díky plynulé elektronické předvolbě počtu otáček.**

Dlouhý krk vřetene. Dlouhý, úzký krk umožňuje hluboké zanoření do obrobku (např. broušení trubek zevnitř).

Rozsah dodávky:

Včetně upínací kleštiny Ø 6 mm, po 1 stranovém klíči vel. 13 a vel. 17, přepravní kufr. **Bez akumulátoru a nabíječky.**

Upozornění:

Přímé brusky jsou povoleny pro použití technických fréz do Ø 12 mm.

Vhodné akumulátory viz č. 073856 – 073858 nebo základní sada pod č. 073863 – 073867.

Technický popis

Maximální Ø upínacích kleštin	8 mm
Napětí akumulátorů	18 V
Počet obsažených akumulátorů	0
Označení výrobce	AGSZ 18-90 LBL AS

Rozsah otáček	2900 - 9000 min ⁻¹
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Hmotnost	1,6 kg
Elektronická předvolba otáček	ano
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Obal	systemový kufrík (L-Boxx)
Druh produktu	Přímé brusky