



## Přestrčná jednoruční svěrka s otočnou rukojetí, Rozsah upnutí: 150mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	860288 150
GTIN	4008158041988
Třída artiklu	83K

### Popis

#### Provedení:

Horní a dolní část je vyrobena z polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny. Dutá profilová lišta z bryněrované oceli. Plastový kryt chrání mechanismus rukojeti před prachem a třískami. Na jedné straně lze rukojeť umístit tak, aby bylo dosaženo optimální zvedací polohy a tím i lepší aplikace síly. Na druhou stranu lze po procesu upínání rukojeť také vyklopit z pracovní oblasti. To umožňuje použití několika svěrek na nejmenším prostoru.

- **2složková plastová rukojeť se zvedací pákou.**
- **Inovativní otočný mechanismus o 360° umožňuje umístit rukojeťovou jednotku kolem lišty.**
- **12stupňový aretační mechanismus pro bezpečné držení poskytnuté polohy rukojeti.**
- **Extrémně velké upínací plochy se snímatelnými ochrannými krytkami.**
- **Upínací síla až 1400 N.**
- **Přestrčení z upínání na rozpírání bez použití nástrojů.**
- **Ovládání jednou rukou bez námahy.**

### Technický popis

Vyložení	80 mm
----------	-------

Šířka rozpínání	195 - 315 mm
Označení výrobce	EZ360
Maximální upínací síla	1400 Nm
Rozsah upnutí	150 mm
Průřez vodicí lišty	18x5 mm
Hmotnost	0,78 kg
Druh produktu	Svěrka