



Přestrčná jednoruční svěrka s otočnou rukojetí „EZ 360“, Rozsah upnutí: 600mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	860288 600
GTIN	4008158042015
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Horní a dolní část je vyrobena z polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny. Dutá profilová lišta z bryněované oceli. Plastový kryt chrání mechanismus rukojeti před prachem a třískami. Na jedné straně lze rukojeť umístit tak, aby bylo dosaženo optimální zvedací polohy a tím i lepší aplikace síly. Na druhou stranu lze po procesu upínání rukojeť také vyklopit z pracovní oblasti. To umožňuje použití několika svěrek na nejmenším prostoru.

- **2složková plastová rukojeť se zvedací pákou.**
- **Inovativní otočný mechanismus o 360° umožňuje umístit rukojeťovou jednotku kolem lišty.**
- **12stupňový aretační mechanismus pro bezpečné držení poskytnuté polohy rukojeti.**
- **Extrémně velké upínací plochy se snímatelnými ochrannými krytkami.**
- **Upínací síla až 1400 N.**
- **Přestrčení z upínání na rozpírání bez použití nástrojů.**
- **Ovládání jednou rukou bez námahy.**

Technický popis

Rozsah upnutí	600 mm
Průřez vodicí lišty	18×5 mm
Maximální upínací síla	1400 Nm
Označení výrobce	EZ360
Vyložení	80 mm
Šířka rozpínání	195 - 765 mm
Hmotnost	1,06 kg
Druh produktu	Svěrka