

**Rohová fréza 90° MEC17, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 40/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227510 40/4
GTIN	4960664452736
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Dlouhé řezné hrany umožňují velkou hloubku řezu. Minimální počet břitů.

Technický popis

Upínací otvor Ø	16 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	15,7 mm
Celková délka $L_{\ celk.}$	40 mm
Ø břitu D_c	40 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 170408
Počet břitů Z	4
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\ max}$	0,45 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\ max}$	31,6 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	73 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	33 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------