



Rohová fréza 90° MEC17, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 28/2XLmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	227500 28/2XL
GTIN	4960664461080
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:

Dlouhé řezné hrany umožňují velkou hloubku řezu. Minimální počet břitů.

Vnitřní chlazení: ano

Ø břitu D_c : 28 mm

Počet břitů Z: 2

Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$: 15,7 mm

Délka vyložení L_1 : 36 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 120 mm

Ø stopky D_s h6: 25 mm

Technický popis

Celková délka $L_{celk.}$	120 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 170408
Délka vyložení L_1	36 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
Ø břitu D_c	28 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$	15,7 mm
Počet břitů Z	2
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	19,6 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	54 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,73 stupeň
$\varnothing D_3$	21 mm
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------