

**Garant****Vějířovitý kotouč, Ø 25 mm, Srovnání zrnitosti: 280****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	555916 280
GTIN	4067263290582
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

Hvězdicovitě uspořádané brusné rouno s upínacím závitem. Proti roztržení odolné a robustní provedení rouna, bez roztřepení na řezných hranách. 3vrstvé.

**Použití:**

Pro čištění, odjehlování a dokončování obtížně přístupných oblastí, jako jsou **otvory, vnitřní závity, trubky a vybrání**. Používejte s upínacím kolíkem č. 555920.

**Technický popis**

Barva	červená
Srovnání zrnitosti	280
Stupeň jemnosti	jemný
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 25 mm
Doporučené otáčky	10000 min <sup>-1</sup>
Maximální počet otáček	20000 min <sup>-1</sup>

Druh produktu

Vějířovitý kotouč

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		