

**Garant****Vějířovitý kotouč, Ø 38 mm, Srovnání zrnitosti: 100**

## Údaje o objedávce

Artikové číslo	555917 100
GTIN	4067263290599
Třída artiklu	51E

## Popis

### Provedení:

Hvězdicovitě uspořádané brusné rouno s upínacím závitem. Proti roztržení odolné a robustní provedení rouna, bez roztřepení na řezných hranách. 3vrstvé.

### Použití:

Pro čištění, odjehlování a dokončování obtížně přístupných oblastí, jako jsou **otvory, vnitřní závity, trubky a vybrání**. Používejte s upínacím kolíkem č. 555920.

## Technický popis

Barva	hnědá
Srovnání zrnitosti	100
Stupeň jemnosti	hrubý
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 38 mm
Doporučené otáčky	7500 min <sup>-1</sup>

Maximální počet otáček	13000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Věžířovitý kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		