



## Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný, 15° zalomený, Rozměr klíče: 9mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	614853 9
GTIN	4018754239146
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kovaný. Integrovaná ráčna s 72 zuby umožňuje pracovní úhel pouze 5° – pro efektivní práci i ve stísněných prostorech.

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

#### Upozornění:

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 614820

### Technický popis

Délka klíče L	150 mm
Výška oka $h_2$	7,4 mm
Výška čelisti $h_1$	5,3 mm
Šířka čelisti b	18,8 mm
Ø oka D	19,5 mm
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromované

Koncový doraz na straně čelisti	ne
Přídržná funkce na straně čelisti	ne
S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ano
Druh produktu	Klíče