

**Rohová fréza 90° MECH17, stopka Weldon, Ø D / Zeff: 40/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227653 40/2
GTIN	4960664526352
Třída artiklu	250

**Popis****Provedení:**

Vroubkované vyměnitelné břitové destičky pro snížené řezné síly a vibrace. Je dosahováno srovnatelně větší šířky záběru  $a_e$  při stejné hloubce řezu  $a_p$ .

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 170408
Délka vyložení $L_1$	73 mm
Ø břitu $D_c$	40 mm
Celková délka $L_{celk.}$	136 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 1704
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	59 mm
Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	2
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Počet vyměnitelných břitových destiček	8
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------