



Vykyvna dosedací plocha Drážkováno, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370063 M4
GTIN	4059245309603
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

- Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované.
- Kulička je zajištěna proti protočení.

Samočinné vrácení do výchozí polohy.

S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze je kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacím hákem č. 370073 a 370074.

Technický popis

Maximální zatížitelnost (statická)	16 kN
Vnější Ø D	12 mm
Závit M	M4

Délka límce L ₂	6 mm
Délka 1	18 mm
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha