

Závit Mezní kalibrační trn pro otvor pod závit 6H, Závit: M8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	486055 M8
GTIN	2050002073807
Třída artiklu	48B

Popis

Provedení:

První vybroušená otočka závitu odstraňuje hrubé nečistoty v obrobku a zamezuje předčasnému vylomení první otočky závitu. Provedení podle DIN 2279 – 2299.

Provedení dle DIN 2245.

Použití:

Pro metrické závity ISO, pravé DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornění:

Závitové měrky pro závity s jinými stoupáními, k dispozici závity Whitworth, lichoběžníkový, kruhový, UNC, UNF, NPT a levý závit na poptávku.

Technický popis

Druh závitu	M
Kvalita	6
Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry
Stoupání závitu	1,25 mm
Norma	DIN 13
Závit	M8
Toleranční pole	H
Toleranční třída	6H
Kalibrování	L6

Druh produktu

závitový válečkový kalibr
zmetkových rozměrů**Služby**

Kalibrování Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 20 mm

028300 20

Kalibrace DAkkS Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm

028340 60