

## Závit Mezní kalibrační trn pro otvor pod závit 6H, Závit: M6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	486055 M6
GTIN	2050002073692
Třída artiklu	48B

### Popis

**Provedení:**

První vybroušená otočka závitu odstraňuje hrubé nečistoty v obrobku a zamezuje předčasnému vylomení první otočky závitu. Provedení podle DIN 2279 – 2299.

Provedení dle DIN 2245.

**Použití:**

Pro metrické závity ISO, pravé DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Upozornění:**

Závitové měrky pro závity s jinými stoupáními, k dispozici závity Whitworth, lichoběžníkový, kruhový, UNC, UNF, NPT a levý závit na poptávku.

### Technický popis

Druh závitu	M
Kvalita	6
Toleranční pole	H
Toleranční třída	6H
Norma	DIN 13
Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry
Stoupání závitu	1 mm
Závit	M6
Kalibrování	L6

Druh produktu

závitový válečkový kalibr  
zmetkových rozměrů**Služby**

Kalibrování Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 20 mm

028300 20

Kalibrace DAkkS Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm

028340 60