

Garant**Rohož na podlahu, světle šedá, skvrnitá, Šířka × délka: 100X135cm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	964451 100X135
GTIN	4067263476788
Třída artiklu	9GM

Popis**Provedení:**

Rohože pro průmyslová pracoviště pro střední až vysoké namáhání. Ergonomická gumová rohož je vhodná pro suchá a mokrá pracoviště se stojící nebo přecházející obsluhou. Povrch rohože má optimálně upravený střed otáčení a má velmi dobrou odolnost proti skluzu a slehnutí. Na všech stranách sražené hrany pro snazší přístup. Velmi snadno čistitelný povrch s vlastnostmi odrážejícími světlo.

Rohož odolná proti oleji má protipožární třídu Bfl-s1.

Vzhledem k elastickým vlastnostem gumové směsi a speciální geometrii na zadní straně má rohož obzvláště tlumivý a aktivační účinek, chrání před nezdravým chladem. Rohož s dlouhou životností vhodná pro vícesměnný provoz.

Odvádí elektrický náboj, povrchový odpor menší než $10^7 \Omega$. Rohož je označena bezpečnostní ESD etiketou.

Rozsah dodávky:

Rohož s uzemňovacím ESD připojením (otvor pro uzemňovací připojení lze volně vybrat, připojení musí být namontováno samostatně).

Technický popis

Hmotnost	20 kg
Tloušťka	16 mm
Materiál	Nitrilový kaučuk (NBR)

Délka	135 cm
Šířka	100 cm
Třída požární ochrany	Bfl-s1
Tvrдость podle Shore A	55
Komfort při stání	Proti únavě
Komfort při stání	Protiskluzové
Komfort při stání	Izolace (teplota)
Ochrana proti nárazu	Podlaha
Vlastnost materiálu	odolávající olejům
Vlastnost materiálu	Nesnadno zápalné
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Barva	světle šedá, skvrnitá
Druh produktu	Pracovní rohož