

**Rohová fréza 90° MEC17, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 32/3Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227500 32/3L
GTIN	4960664396184
Třída artiklu	250

**Popis****Provedení:**

Dlouhé řezné hrany umožňují velkou hloubku řezu. Minimální počet břitů.

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 170408
Délka vyložení $L_1$	40 mm
Ø břitu $D_c$	32 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	130 mm
Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	15,7 mm
Počet břitů Z	3
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	23,6 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	62 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$	57 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$	0,61 stupeň
Ø $D_3$	25 mm
Provedení stopky	válcová stopka

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------