

**Rohová fréza 90° MEC17, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227510 63/5
GTIN	4960664452767
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Dlouhé řezné hrany umožňují velkou hloubku řezu. Minimální počet břitů.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 170408
Upínací otvor Ø	22 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	15,7 mm
Ø břitu D_c	63 mm
Počet břitů Z	5
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,26 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	54,6 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	119 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	56 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------