

**Tvrdokovové vrtáky do zdiva, Ø vrtáku: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	786001 12
GTIN	4058546404314
Třída artiklu	76G

**Popis****Provedení:**

Vrták je osazen tvrdokovovými destičkami pájenými při vysoké teplotě. Asymetrický tvar drážky pro dobré odvádění prachu při vrtání.

**Příklepové a vrtací vrtáky** se silnou tvrdokovovou řeznou destičkou.

**Použití:**

Především pro **vrtání otvorů pro hmoždinky příklepovými vrtačkami** do betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.

Také pro rotační vrtání do tvrdého a měkkého dřeva, plastů, akrylu a keramiky.

Vhodné také pro vrtání kalené oceli díky korekci řezné hrany.

**Technický popis**

Ø stopky	12 mm
Ø vrtáku	12 mm
Délka spirály	90 mm
Celková délka	150 mm

Řezný materiál	TK
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	Válcová stopka
Druh produktu	Vrták do kamene