

**Tvrdokovové vrtáky do zdiva, Ø vrtáku: 5mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 786001 5 |
| GTIN | 4058546404116 |
| Třída artiklu | 76G |

Popis**Provedení:**

Vrták je osazen tvrdokovovými destičkami pájenými při vysoké teplotě. Asymetrický tvar drážky pro dobré odvádění prachu při vrtání.

Příklepové a vrtací vrtáky se silnou tvrdokovovou řeznou destičkou.

Použití:

Především pro **vrtání otvorů pro hmoždinky příklepovými vrtačkami** do betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.

Také pro rotační vrtání do tvrdého a měkkého dřeva, plastů, akrylu a keramiky.

Vhodné také pro vrtání kalené oceli díky korekci řezné hrany.

Technický popis

| | |
|---------------|-------|
| Celková délka | 85 mm |
| Ø stopky | 5 mm |
| Ø vrtáku | 5 mm |
| Délka spirály | 45 mm |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Řezný materiál | TK |
| Norma | DIN 8039 |
| Norma | ISO 5468 |
| Použití s rázem / bez rázu | Příklepové vrtání |
| Stopka | Válcová stopka |
| Druh produktu | Vrták do kamene |