

**BDMT 170404 ER-JS, PR1535, Typ: INOX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227560 INOX
GTIN	4960664685820
Třída artiklu	25A

**Popis****Upozornění:**Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$ .Přesných 90° do  $a_p = 9$  mm.**Technický popis**

Typ	INOX
Posuv $f_z$ na zub	0,09 – 0,13 mm
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 170404 ER-JS
Typ	PR1535
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		