

**Rohová fréza 90° MEC17, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 80/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227510 80/6
GTIN	4960664456697
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Dlouhé řezné hrany umožňují velkou hloubku řezu. Minimální počet břitů.

Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	15,7 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Upínací otvor Ø	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 170408
Ø břitu D_c	80 mm
Počet břitů Z	6
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,2 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	71,6 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	153 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	73 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------