

Garant**Kompaktní kotouč s rounem, Ø 115 mm, Srovnání zrnitosti: 180****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567005 180
GTIN	4067263516699
Třída artiklu	51M

Popis**Provedení:**

Zalisované vláknité rouno s brusným prostředkem vázaným pryskyřicí umožňuje **ubírání a dokončování při jedné pracovní operaci. Univerzální kotouč** pro lehké odjehlování, zalešťování mírných škrábanců, odstraňování zateklých barev.

Použití:

Pro obrábění ploch a hran na úhlových bruskách (doporučený počet otáček 6 000 min⁻¹).

Technický popis

Srovnání zrnitosti	180
Stupeň tvrdosti	měkká
Zkratka brusiva	SiC
Ø otvoru	22,23 mm
Provedení	3 S fine
Stupeň jemnosti	jemný
Brusivo	karbid křemíku (SiC)
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Popis tvaru	plochý
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	60 m/s
Druh produktu	Kompaktní kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		