



## Kombinované kleště, chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 180mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	701601 180
GTIN	
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

Ozubené čelisti. Břity dodatečně induktivně kalené (cca 60 HRC).

KNIPEXtend se používá pro připojení rozšíření, jako jsou svorky ColorCode-Clips (CCC) pro individualizaci nebo svorky TetheredTool-Clips (TTC) pro instalaci zajištění proti pádu TetheredTools.

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.

#### Norma:

**DIN ISO 5746.**

#### Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

#### Upozornění:

Předchozí model č. 701600 lze objednat až do dostupnosti modelů KNIPEXtend.

### Technický popis

Označení výrobce	KNIPEXtend
Hodnoty při stříhu středně tvrdého drátu do Ø	3,4 mm
Celková délka	180 mm
Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,2 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnost čelistí	ozubené
Rukojeť	Vícesložkové pouzdro

Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	chromované
Nejiskřící	ne
Druh produktu	Multifunkční kleště