

**Kombinované kleště, chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	701601 200
GTIN	
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Ozubené čelisti. Břity dodatečně induktivně kalené (cca 60 HRC).

KNIPEXtend se používá pro připojení rozšíření, jako jsou svorky ColorCode-Clips (CCC) pro individualizaci nebo svorky TetheredTool-Clips (TTC) pro instalaci zajištění proti pádu TetheredTools.

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Upozornění:

Předchozí model č. 701600 lze objednat až do dostupnosti modelů KNIPEXtend.

Technický popis

Celková délka	200 mm
Hodnoty při stříhu středně tvrdého drátu do Ø	3,8 mm
Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,5 mm
Označení výrobce	KNIPEXtend
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnost čelistí	ozubené
Rukojeť	Vícesložkové pouzdro

Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	chromované
Nejiskřící	ne
Druh produktu	Multifunkční kleště