

**Garant****Celocelová šroubová svorka, Rozsah upnutí: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860482 100
GTIN	4067263736868
Třída artiklu	81D

**Popis****Provedení:**

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodící lišta ze zápusťkově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, bryňovaný.

Pohyblivá přítlačná deska s integrovaným **zajištěním vřetena zabraňuje uvolnění** vřetena při vibracích. Maximální přenos síly přes **silovou rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a houževnatým PP jádrem. Protiskluzová struktura povrchu i pro mokré nebo mastné ruce.

**Technický popis**

Vyložení	60 mm
Průřez vodící lišty	11,5×5,7 mm
Rozsah upnutí	100 mm
Druh produktu	Svěrka

