

Garant**Celoocelová šroubová svorka, Rozsah upnutí: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860482 300
GTIN	4067263742906
Třída artiklu	81D

Popis**Provedení:**

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodící lišta ze zápusťkově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, bryňovaný.

Pohyblivá přítlačná deska s integrovaným **zajištěním vřetena zabraňuje uvolnění** vřetena při vibracích. Maximální přenos síly přes **silovou rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a houževnatým PP jádrem. Protiskluzová struktura povrchu i pro mokré nebo mastné ruce.

Technický popis

Vyložení	140 mm
Průřez vodící lišty	25×12 mm
Rozsah upnutí	300 mm
Druh produktu	Svěrka

