

Garant**Celoocelová šroubová svorka, Rozsah upnutí: 400mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 860482 400 |
| GTIN | 4067263742920 |
| Třída artiklu | 81D |

Popis**Provedení:**

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodící lišta ze zápusťkově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, brynýrovaný.

Pohyblivá přítlačná deska s integrovaným **zajištěním vřetena zabraňuje uvolnění** vřetena při vibracích. Maximální přenos síly přes **silovou rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a houževnatým PP jádrem. Protiskluzová struktura povrchu i pro mokré nebo mastné ruce.

Technický popis

| | |
|---------------------|----------|
| Vyložení | 120 mm |
| Průřez vodící lišty | 25×12 mm |
| Rozsah upnutí | 400 mm |
| Druh produktu | Svěrka |

