

HOLEX**Hrncový kartáč ocelový drát 0,35 mm, Ø kartáče D1×závit M: 65XM14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	572050 65XM14
GTIN	4067263906933
Třída artiklu	57H

Popis**Provedení:**

Hladký drát, **splétaný** a pevně zalisovaný do ocelového tělesa. **Velmi agresivní účinek kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

Použití:

Speciálně pro uchycení na úhlových bruskách.
S **vnitřním závitem M14.**

Technický popis

Maximální počet otáček	12500 min ⁻¹
Ø kartáče D ₁	65 mm
Délka osazení H ₁	20 mm
Bezpečnostní opěrný kroužek	ne
Tloušťka štětín	0,35 mm
Závit M	M14
Materiál osazení	Ocelový drát

Druh produktu

Hrcový kartáč