


**Speciální čistící kartáč s rychlovýměnným systémem Ø 50 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	573511 80
GTIN	9009013051758
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Zalité speciální čistící kartáče jsou homogenní brusná tělíska se směsí z přesně tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a **s mimořádně dlouhou životností. Velmi flexibilní a přizpůsobivé.**

Použití:

Na téměř všech materiálech s nejvyšší možnou bezpečností práce. K odstraňování rzi, zbytků lepidla, barvy, drobných škrábanců a otřepů. Pro zalešťování, dokončování, leštění, čištění a odjehlování.

Použití na rovných a malých úhlových bruskách s rychlovýměnným upínacím talířem č. 554090 – 554094 (upínací trn Ø 6 mm nebo upínač M14).

Technický popis

Maximální počet otáček	25000 min ⁻¹
Barva	žlutá
Zrnitost	80
Zkratka brusiva	keramika

Druh produktu

Hrcový kartáč