

**Garant****Držák destiček Vario plus eco konvexní pro čelní zapichování, pravý, Rozsah  
Ø zápich D1 / D2: 65/85mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	274512 65/85
GTIN	4067263950318
Třída artiklu	21U

## Popis

**Provedení:**

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

**Vhodné pro:**

Nožový držák č. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Pozor:**

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

**Upozornění:**

$D_1$  = minimální Ø pro 1. zápich /  $D_2$  = maximální Ø pro 1. zápich.

## Technický popis

Minimální Ø 1. zápichu $D_1$	65 mm
Maximální hloubka řezu $t_{max}$	16 mm
Řada	Eco
Vhodná vyměnitelná břitová destička	Č. 273656 – 273749

## Technický list

Maximální Ø 1. zápichu D <sub>2</sub>	85 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Šířka zápichu w	2 mm
Druh produktu	Nožové držáky