

Garant

**Držák destiček Vario plus eco konkávní pro čelní zapichování, pravý, Rozsah
Ø zápich D1 / D2: 140/230mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274518 140/230
GTIN	4067263950882
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

Technický popis

Řada	Vario Plus Eco
Minimální Ø 1. zápichu D_1	140 mm
Maximální Ø 1. zápichu D_2	230 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	Č. 273656 – 273749

Maximální hloubka řezu t_{\max}	21 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Šířka zápichu w	3 mm
Druh produktu	Nožové držáky