

Garant

**Držák destiček Vario plus eco konvexní pro čelní zapichování, pravý, Rozsah
Ø zápich D1 / D2: 67/100mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274520 67/100
GTIN	4067263962137
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

Technický popis

Maximální hloubka řezu t_{max}	25 mm
Maximální Ø 1. zápichu D_2	100 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	Č. 273656 – 273749
Řada	Eco

Minimální Ø 1. zápichu D ₁	67 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Šířka zápichu w	4 mm
Druh produktu	Nožové držáky