

Garant

Držák destiček Vario plus eco konvexní pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 67/100mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274521 67/100
GTIN	4067263962205
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Upozornění:

D₁ = minimální Ø pro 1. zápich / D₂ = maximální Ø pro 1. zápich.

Technický popis

Řada	Eco
Minimální Ø 1. zápichu D ₁	67 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	Č. 273656 – 273749
Maximální Ø 1. zápichu D ₂	100 mm

Maximální hloubka řezu t_{\max}	25 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Šířka zápichu w	4 mm
Druh produktu	Nožové držáky