


Garant

**Držák destiček Vario plus eco konkávní pro čelní zapichování, pravý, Rozsah
Ø zápich D1 / D2: 38/55mm**

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 274522 38/55 |
| GTIN | 4067263962304 |
| Třída artiklu | 21U |

Popis**Provedení:**

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Minimální Ø 1. zápichu D_1 | 38 mm |
| Řada | Eco |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | Č. 273656 – 273749 |
| Maximální Ø 1. zápichu D_2 | 55 mm |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Maximální hloubka řezu t_{\max} | 22 mm |
| Způsob použití | pravý |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Šířka zápichu w | 4 mm |
| Druh produktu | Nožové držáky |