

## ejendals

### Pár rukavic Tegera® 877, Velikost rukavice: 11



## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094313 11     |
| GTIN           | 7340118398334 |
| Třída artiklu  | 04R           |

## Popis

### Provedení:

Tegera® 877. Extrémně tenké pro vysoký komfort nošení s maximální citlivostí. Antistatické rukavice pro aplikace **ESD**. Vhodné také k obsluze **dotykových displejů**.

### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

### Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Rukavice, které chrání před elektrostatickým výbojem, neizolují ruce před elektrickým napětím.

Nevhodné pro práce na vedeních pod napětím nebo k ochraně před úrazy elektrickým proudem, ale jen pro ochranu produktů.

## Technický popis

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Označení výrobce   | TEGERA 877                  |
| Velikost rukavice  | 11                          |
| Obsah              | 6                           |
| Vlastnost rukavice | Vhodné pro dotykový displej |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD              |
| EN 388                     | 3120X                |
| Materiál nosiče            | Nylon                |
| Povlak                     | PU                   |
| varianta povlaku           | vnitřní plocha dlaní |
| Rozsah použití             | Přesnost             |
| Barva                      | modrá / černá        |
| Technologie pletení        | 18G                  |
| Použití                    | vícerázové           |
| Druh produktu              | Víceúčelové rukavice |