

ejendals

Pár rukavic Tegera® 877, Velikost rukavice: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094313 10
GTIN	7340118398242
Třída artiklu	04R

Popis

Provedení:

Tegera® 877. Extrémně tenké pro vysoký komfort nošení s maximální citlivostí. Antistatické rukavice pro aplikace **ESD**. Vhodné také k obsluze **dotykových displejů**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Rukavice, které chrání před elektrostatickým výbojem, neizolují ruce před elektrickým napětím.

Nevhodné pro práce na vedeních pod napětím nebo k ochraně před úrazy elektrickým proudem, ale jen pro ochranu produktů.

Technický popis

Označení výrobce	TEGERA 877
Velikost rukavice	10
Obsah	6
Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej

Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
EN 388	3120X
Materiál nosiče	Nylon
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Barva	modrá / černá
Technologie pletení	18G
Použití	vícerázové
Druh produktu	Víceúčelové rukavice