

## ejendals

### Pár rukavic Tegera® 9125, Velikost rukavice: 10



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	094398 10
GTIN	7392626027398
Třída artiklu	04R

## Popis

### Provedení:

**Tegera® 9125.** Rukavice z vodooodpudivé **syntetické kůže** (Microthan®) s polstrovanou vnitřní plochou dlaně. Texturovaný povrch pro lepší **přilnavost na suchých i mokrých površích**. S reflexním proužkem na hřbetu ruky pro lepší viditelnost. Krátký model se zesíleným ukazováčkem.

### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

### Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.  
Těsný střih. Odpovídá o jedno číslo menší velikosti.

## Technický popis

Označení výrobce	TEGERA 9125
Velikost rukavice	10
Obsah	6
Vlastnost rukavice	Suchý zip

EN 388	2122X
Materiál nosiče	Polyester
Povlak	koženka
varianta povlaku	bez povlaku
Rozsah použítí	Allround
Barva	šedá / černá / žlutá
Použití	vícerozové
Materiál	Syntetická kůže
Druh produktu	Víceúčelové rukavice