

Garant**SOMT 09T304 TR, HB735, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215078 UNI
GTIN	4045197455031
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:**

Maximálně **stabilní vyměnitelné destičky** dle normovaných rozměrů ISO, přesně slinované a broušené. Díky jemnozrné struktuře velká houževnatost a odolnost proti opotřebení.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 5$ mm.

Rohový rádius: 0,4 mm

Technický popis

Typ	UNI
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT 09T304 TR
Typ	HB735
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	320 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	215 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	170 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	omezené použití	140 m/min	K
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	omezené použití		