

Garant**Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Profil Torx®: TX25/250****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	625332 TX25/250
GTIN	4067263309079
Třída artiklu	61C

Popis**Provedení:**

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** a splastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřými nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Od vel. TX30 se šestihranem pro maticový klíč.

Výhoda:

Díky **otvoru v profilu Torx®** vhodné i pro šrouby s pojistným kolíkem.

Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Otvor v profilu Torx®	ano
Profil Torx®	TX25
Délka čepel	250 mm
Celková délka	355 mm
Přídržná funkce	ne
Materiál čepel	Speciální chrom-vanadová ocel
Materiál rukojeti	2složkové Haptopreny
Povrch	niklováno a chromováno

Hrot	Černá
Otočná koncovka	ne
S kulovou hlavou	ne
Druh produktu	Šroubováky