

**HOLEX****Splétaný štětcový kartáč ocelový drát, Ø kartáče D1×tloušťka štětín:  
28X0,50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574850 28X0,50
GTIN	4067263935117
Třída artiklu	57H

**Popis****Provedení:**

Hladký, **splétaný** drát, zalisovaný do ocelového pouzdra, Ø **stopky 6 mm**, rovnoměrná hustota osazení, velmi odolný proti opotřebení.

**Použití:**

Pro odstraňování otřepů, strusky a pro všechny středně těžké až těžké kartáčovací práce. **Kartáč se podle počtu otáček více či méně rozevívá a lze jej proto zavádět i do úzkých prostorů**, např. při opracovávání vnitřních prostorů plášťů.

**Technický popis**

Počet copánků	12
Délka osazení H <sub>1</sub>	28 mm
Tloušťka štětín	0,5 mm
Maximální počet otáček	20000 min <sup>-1</sup>
Ø kartáče D <sub>1</sub>	28 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Materiál osazení	Ocelový drát
Splétání	Splétané doleva

Druh produktu

Štětcový kartáč