

Garant**Rovinná / rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 50/5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215050 50/5
GTIN	4045197132628
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Z kalené speciální nástrojové oceli pro chod bez vibrací a dlouhou životnost. Díky specifické geometrii břitu jsou dosahovány velmi kvalitní povrchy.

Upozornění:

Pro použití všech **4 břitů** se musí vyměnitelná destička **vždy otáčet v udaném směru**.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 9IP**.

Technický popis

Upínací otvor Ø	22 mm
Celková délka L _{celk.}	40 mm
Ø břitu D _c	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT 09T304
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Počet břitů Z	5
Provedení stopky	s otvorem

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219810
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2