

**Garant****NC navrtávák, 90°, Ø Ds: 16mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 231500 16     |
| GTIN           | 4045197220462 |
| Třída artiklu  | 21Y           |

**Popis****Provedení:  
Se stopkou Weldon.****Technický popis**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Maximální Ø vrtání $d_1$             | 15 mm                |
| Ø stopky $D_s$                       | 16 mm                |
| Velikost vyměnitelných destiček      | 16                   |
| Celková délka $L_{celk.}$            | 100 mm               |
| Šroub pro vyměnitelné destičky       | 231540 TX15 (2,5 Nm) |
| Délka stopky h                       | 70 mm                |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGT 11T3            |
| Maximální hloubka vrtání $l_1$       | 7 mm                 |
| Počet břitů Z                        | 1                    |
| Stopka                               | stopka Weldon        |
| Navrtávák vhodný pro tvar destiček   | 90                   |
| Navrtávák vhodný pro tvar destiček   | Poloměr              |
| Atribut názvu produktu               | 90°                  |
| Vnitřní chlazení                     | ne                   |
| Vrcholový úhel                       | 90 stupeň            |

Druh produktu

Vrták s vyměnitelnými  
břitovými destičkami**Příslušenství**PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Upínací šroub Torx® Pohon TX15

231540 TX15

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů  
Celková délka 50 mm

659874 50

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500