

Garant**SOMT 09T304 TR, HB7515, Typ: ST1400**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215073 ST1400
GTIN	4045197554437
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Maximálně **stabilní vyměnitelné destičky** dle normovaných rozměrů ISO, přesně slinované a broušené. Díky jemnozrné struktuře velká houževnatost a odolnost proti opotřebení.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 5$ mm.

Rohový rádius: 0,4 mm

Posuv f_z na zub: 0,12 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,12 mm
Typ	ST1400
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT 09T304 TR
Typ	HB7515
Řezný materiál	TK

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	400 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	280 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	235 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	205 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	290 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	180 m/min	M
GG(G)	omezené použití	180 m/min	K
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		