



## Pilové listy PolySAW-G šířka $a_p = 1,5 \text{ mm}$ , TiAlN, $\varnothing D: 40\text{mm}$



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	218226 40
GTIN	2050001737373
Třída artiklu	29C

### Popis

#### Provedení:

Pro dělení, řezání a drážkování. S PolySAW-G lze provádět práce až k hraně průměru předvrtaného otvoru.

#### Upozornění:

Směrná hodnota pro  $a_e$  max.

### Technický popis

Hloubka uchopení $a_{e\text{max}}$ pro řez	10,5 mm
$\varnothing D$	40 mm
Typ základního držáku	11/18
Šířka destičky E	6 mm
Počet břitů Z	20
Stopka	s otvorem
Povlak	TiAlN

Posuv $f_z$	0,025 mm
Materiál	TK
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	600 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	500 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	400 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/218226-40>