

Garant**APMT 100308 TR, HB7525, Typ: ST900****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2126 ST900
GTIN	4067263078807
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná destička s vysoce pozitivní geometrií a kroucenými řeznými hranami.

Vhodné pro:

HOLEX GG2123, GG2124 a GARANT a rohové frézy HOLEX 90° č. 215800 – 215870.

Obsah:

50 × 215947 ST900

Upozornění:

Směrné hodnoty

Pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 4,8$ mm.

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,12 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 100308 TR
Typ	HB7525
Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	3,5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	390 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	270 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	230 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	220 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	250 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	160 m/min	M
GG(G)	omezené použití	180 m/min	K
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		

Příslušenství

APMT 100308 TR Typ ST900

215947 ST900