

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9740, Typ: INOX****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG2133 INOX   |
| GTIN           | 4067263078876 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Popis****Vhodné pro:**

Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Mini č. 213052 – 213058.

**Obsah:**

50 × 213070 INOX

**Upozornění:**Směrné hodnoty použití pro  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$ .**Technický popis**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Posuv $f_z$ na zub                    | 0,8 mm          |
| Obsah                                 | 50              |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky  | ANGX 10T308ZEER |
| Typ                                   | HB9740          |
| Řezný materiál                        | TK              |
| Doporučená hloubka řezu $a_{p \max}$  | 0,8 mm          |
| Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$   | 1 mm            |
| Rádus pro programování u $a_{p \max}$ | 1,6 mm          |
| Počet výměn/řezání                    | 4               |

Druh produktu

Vyměnitelná břitová  
destička pro frézování

## Údaje o uživateli

|                              | Použití         | $V_c$     | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 180 m/min | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 150 m/min | M       |
| mokrý max.                   | omezené použití |           |         |
| Vzduch                       | vhodný          |           |         |

## Příslušenství

ANGX 10T308ZEER Typ INOX

213070 INOX